



Drejespænder uden greb, Type: 30R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370085 30R
GTIN	2050001883094
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- Drejespænder „One Touch“ med aksial spændevandring (H1/H2) via armbevægelse (til venstre/højre).
- Basisenhed af sejhærdet stål og bruneret.
- Ensartet spændekraft på komponenten.
- Begrænset interferenskontur som følge af aftageligt greb.

Anvendelse:

- Til hurtig spænding og åbning ved individuelle komponenter.
- Til lette spåntagningsarbejder.

Bemærk:

Iskrunings-håndgreb med drejningsmomentbegrænsning kan leveres på forespørgsel.

Maks. spændekraft: 800 N

Maks. håndkraft, greb: 150 N

Teknisk beskrivelse

Højde H	57,5 mm
---------	---------

Gevind M	M6
Mål E	18 mm
B ₁	14 mm
L ₂	15 mm
L ₁	32 mm
Type	30R
Spændehøjde H ₁ ,min.	31,4 mm
Spændehøjde H ₁ ,maks.	32,6 mm
Maks. spændekraft	800 N
Maks. håndkraft, greb	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Gevind M ₁	M4
Produkttype	Anordningsspændesystem