



Drejespænder med greb, Type: 40R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370086 40R
GTIN	2050001877352
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- Drejespænder „One Touch“ med aksial spændevandring (H1/H2) via armbevægelse (til venstre/højre).
- Basisenhed af sejhærdet stål og bruneret.
- Ensartet spændekraft på komponenten.
- Begrænset interferenskontur som følge af aftageligt greb.

Anvendelse:

- Til hurtig spænding og åbning ved individuelle komponenter.
- Til lette spåntagningsarbejder.

Bemærk:

Iskrunings-håndgreb med drejningsmomentbegrænsning kan leveres på forespørgsel.

Maks. spændekraft: 1200 N

Maks. håndkraft, greb: 200 N

Teknisk beskrivelse

L ₁	40 mm
L ₂	20 mm
B ₁	16 mm

Højde H	78,1 mm
Mål E	25 mm
Type	40R
Gevind M	M8
Spænde­højde H ₁ min.	44,1 mm
Spænde­højde H ₁ maks.	45,9 mm
Maks. spænde­kraft	1200 N
Maks. hånd­kraft, greb	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Gevind M ₁	M6
Produkt­type	Anordning­spænde­system