

Garant**Montageskammel, værkstedsskammel med bambusplade****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965656
GTIN	4045197801036
Artikelklasse	91V

Beskrivelse**Udførelse:**

Let og stabil montageskammel med stor rulle-Ø 100 mm (4 drejelige hjul, heraf 2 med hjulbremse). Med hulpladevægge på siderne til fastgørelse hulpladetilbehør fra gruppe 95 og åben opbevaringskasse fra gruppe 96.

Med praktisk opbevaringsrum med dimensionerne 352×395 mm (B×D). Indlæggene af hårdt skum passer bedst i størrelserne 6×10G (2 stk.).

Siddeflade af bambusplade, 25 mm tyk. Egner sig især godt til svejseopgaver.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Materiale, sædeflade	Bambusplade
Højde	480 mm
Bredde	450 mm
Siddebredde	450 mm
Dybde	435 mm

Hjul-Ø	100 mm
Siddedybde	500 mm
Vægt	10,8 kg
Antal drejehjul uden bremse	2
med ryglæn	nej
Opbevaringsrum, dybde	352 mm
Bæreevne	150 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Opbevaringsrum, bredde	392 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Produkttype	Mobil skammel