

**Detektor, Type: GMS120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Artikelklasse	46T

Beskrivelse**Udførelse:**

Pålidelig detektering også af dybtliggende genstande ned til 120 mm dybde. Tre detekteringsstilstande (gipskonstruktioner, metal, tilstand til spændingsførende ledninger) til forskellige opgaver. Mere pålidelig detektering af genstande takket være optisk og akustisk signal. Nøjagtig visning af genstandsmidten. Midtpunktet af den søgte genstand kan nemt markeres gennem markeringsåbningen. Stort, belyst display. Softgrip-overflade af hensyn til bedre greb.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Detekterbare materialer: Jernmetaller, ikke-jernmetaller, skjulte trækonstruktioner, spændingsførende ledninger.

Leveringsomfang:

Batteri nr. 081551 6LR61, håndstop, beskyttelsestaske.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	120 mm
------------	--------

Søgedybde, stål	120 mm
Søgedybde, kobber	80 mm
Søgedybde, strømførende ledninger	50 mm
Søgedybde, træ	38 mm
Vægt	270 g
Længde	200 mm
Bredde	85 mm
Højde	32 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Detektor