

**Detektor, Type: DTECT120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Artikelklasse	46T

Beskrivelse**Udførelse:**

Pålidelig detektering også af dybtliggende genstande ned til 120 mm dybde. Tre detekteringsstilstande (gipskonstruktioner, metal, tilstand til spændingsførende ledninger) til forskellige opgaver. Mere pålidelig detektering af genstande takket være optisk og akustisk signal. Punktmåling muliggør detektering på meget små overflader. Optisk retningsanvisning til præcis lokalisering af genstandsmidten.

Anvendelse:

Detekterbare materialer: Jernmetaller, ikke-jernmetaller, skjulte trækonstruktioner, spændingsførende ledninger. Ekstra detekterbart materiale: Vandfyldte kunststofrør.

Leveringsomfang:

Lithium-ion-akku, hurtiglader, L-Boxx

Teknisk beskrivelse

Måleområde	120 mm
Søgedybde, stål	120 mm
Søgedybde, kobber	120 mm

Søgedybde, strømførende ledninger	60 mm
Søgedybde, træ	38 mm
Nøjagtighed	±10 mm
Vægt	490 g
Længde	206 mm
Bredde	92 mm
Højde	85 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Energiforsyning	Batteridrevet
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Detektor