

Sandpapir, sæt, 10 stk. Huller, 10 stk., Korn: 120**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557620 120
GTIN	4058546476328
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, sejt E-papir bestrøet med korund. Meget høj rivestyrke.
Bagside med burrelåsfastgørelse for hurtig skift af slibebblad.

Anvendelse:

Slibning af metal og hårdt træ.
Specielt hulsystem til rystepudser nr. 077326 SPS140.

Teknisk beskrivelse

Korn	120
Finhedsgrad	middel
Bredde	115 mm
Længde	107 mm
Antal udsugningshuller	10
Antal slibebblade	10
Produkttype	Slibepapir med burrelukning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Alu Mg	egnet
Stål < 900 N/mm ²	egnet
Stål < 1400 N/mm ²	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	betinget egnet
våd, maksimal	betinget egnet
tør	egnet