



Elektronikskævbider Super Knips® med trådholder, KW, Hel længde: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	726640 125
GTIN	4003773043799
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde	9 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård	0,2 - 1,2 mm
Hovedbredde	13,5 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1,6 mm
Hel længde	125 mm
Skærefas	Uden facet
Materiale	Special-værktøjsstål
Norm	DIN ISO 9654
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)

Overflade	bruneret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfeder	ja
med trådholder	ja
Produkttype	skærende tang