



Weldonelement med udligning, kort, Til nominal Ø d: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335720 12
GTIN	4045197801548
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

Cylindrisk holder hærdet og slebet med **hurtigskifte kobling**. Indvendig firkant til fastholdelse af snittapper hhv. overførsel af moment. Klemme-mekanisme forhindrer, at snittappen trækkes ud. Træk-/trykudligning hver på 0,2 mm via udligningselement. Klemning af weldonelementet enten via medbringerflade eller udligningselement.

Fordel:

- **Prismæssigt attraktiv løsning.**
- **Stabil, slank udførelse.**
- **Variation i opspændings- hhv. udkragningslængder.**

Anvendelse:

Til fastholdelse af snittappen bl.a. i en weldonpatron.

Specialtilbehør:

Udligningselement nr. 335730.

Bemærk:

Minimaludligningsfunktion **kun** i kombination med nr. 300415 og 335730. Ved standard-Weldonpatron er der kun mulighed for stiv opspænding, se nr. 335740.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde A	52 mm
Spændeområde d	12 mm
Justeringsområde V	10 mm
Udvendig Ø D	20 mm

Samlet længde L	50 mm
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Udligningselement Spændeområde d 11-12 mm	335730 11-12
---	--------------