




## Weldonelement stiv, Til nominal Ø d: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335740 12
GTIN	4045197801708
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Cylindrisk holder hærdet og slebet med **hurtigskifte kobling**. Indvendig firkant til fastholdelse af snittapper hhv. overførsel af moment. Klemme-mekanisme forhindrer, at snittappen trækkes ud. To medbringerflader forskudt 180° og 10 mm.

#### Fordel:

- **Prismæssigt attraktiv løsning.**
- **Stabil, slank udførelse.**
- **Variation i opspændings- hhv. udkragningslængder.**

#### Anvendelse:

Til fastholdelse af snittappen bl.a. i en weldonpatron.

### Teknisk beskrivelse

Justeringsområde V	10 mm
Spændeområde d	12 mm
Udvendig Ø D	20 mm
Udhængslængde A	52 mm
Samlet længde L	54 mm
Produkttype	Gevindskærepatron

