



MultiMaster MM 500 Plus Top, Type: 72295261



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077814 72295261
GTIN	4014586884578
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Effektivt multitool til hurtigt fremskridt i arbejdet (ved udvidelse og reparation) med mere end 30 dele tilbehør til savning i træ og metal, slibning, fliser og mere. **Top** – med komplet udstyr inklusive omfattende slibetilbehør.

Norm:

MultiMaster – effektiv og universelt anvendelig oscilleringsenhed.

- **Høj driftsro.**
- **Anti-vibrationssystem med selvbærende motor (hus-fracobling).**
- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **QuickIN hurtigskiftesystem (hurtigt værktøjsskift uden nøgle)**

- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Leveringsomfang:

Tilbehørssæt med 30 dele, 1× udsugningsanordning, 1× værktøjskuffert af plast.

Tilbehørssæt med 30 dele bestående af: 1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× HM-savklinge (Ø 75), 1× HM træfil (trekantet), 1× spartel, 1× slibeplade med huller, hver 1× slibebark med huller (K60, K80, K120, K180). 1 værktøjskuffertsæt „**Top**” med 2 slibeplader (1 x med og 1 x uden huller), 3 slibeblade af hver med og uden huller (K 60, 80, 120, 180), 1 slibebagskive Ø 115 mm med huller, 2 slibeblade af hver, med huller (K 60, 80, 180), 1 udsugningsanordning, 1 fast spartel, 1 E-Cut Long-Life-savklinge (35 mm), 1 Universal-E-Cut-savklinge (44 mm) 1 E-Cut-Long-Life-savklinge (65 mm), 1 HSS-segmentsavklinge, 1 hårdmetal-segmentsavklinge, 1 hårdmetal-raspe (trekantet), med huller.

Emballage: Kuffert

Producentbetegnelse: FMM 350 QSL Top

Effektforbrug: 350 W

Værktøjsholder: StarlockPlus, Starlock

Svingningstal: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitude (oscillationsbevægelse): 2 × 1,7 grader

Hjørnemål, slibesål: 80 mm

Teknisk beskrivelse

Svingningstal	10000 - 19500 min ⁻¹
Effektforbrug	350 W
Kabellængde	5 m
Hjørnemål, slibesål	80 mm
Vægt	1,4 kg
Producentbetegnelse	FMM 350 QSL Top
Værktøjsholder	StarlockPlus, Starlock
Amplitude (oscillationsbevægelse)	2 × 1,7 grader
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Oscilleringsenheder

