



## Strøm-spændingstester, Type: 755-2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Ergonomisk kunststofhus** med skridsikker ring, gummibelagt grebsområde og målespidsholder. **Fuldautomatisk måling af strøm, spænding, modstand.** Udskiftelige prøvespidser. Integreret lommelygte til belysning af målestedet.

#### Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Til professionel spændings- og polaritetstest samt strømmåling. Egnede til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning). Endvidere enpolet fasekontrol og drejefeltmåling. Godkendt til spændingstest på anlæg op til 1000 V.

#### Norm:

**DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.**

#### Leveringsomfang:

inkl. batterier nr. 081561 str. LR3, prøvespidsbeskyttelse og måleledninger.

### Teknisk beskrivelse

Målestedsbelysning	ja
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vekselspænding AC	6 V - 1000 V
Jævnspænding DC	6 V - 1000 V
Gennemgangstest	ja
Vekselstrøm AC	0,1 - 200 A
Displayomfang	4000
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Kalibrering	I4
Modstand	1 $\Omega$ - 100 k $\Omega$
Fasetest	ja
Test af drejefeltretning	ja
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Multimeter

## Services

DAkS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D
KalibreringStrømtang Type D	027050 D

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------