



Multimeter, Type: 760-1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust kunststofhus med stort belyst LCD-display og gummibelagt grebsområde. **Automatisk registrering af målestørrelse ved hjælp af bøsningsskonfiguration. Automatisk indstilling af måleområdet og måletypen (AC/DC). Enkel, fejleliminerende betjening ved hjælp af belyste funktionstaster.**

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til mange forskellige opgavetyper inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Leveringsomfang:

inkl. 3 batterier nr. 081561 str. LR3 og måleledninger.

Teknisk beskrivelse

Jævnspænding DC	0,1 mV - 600 V
Jævnstrøm DC	1 mA – 10 A
Diodetest	ja
Overspændingskategori	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Modstand	0,1 - 40 MΩ
Frekvens	0,001 Hz - 512 kHz
Kapacitans	0,001 nF - 100 μF
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Gennemgangstest	ja
Grundpræcision	0,8 %
Vekselspænding AC	0,1 mV - 600 V
Vekselstrøm AC	1 mA – 10 A
Kalibrering	I3
Displayomfang	4000
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Produkttype	Multimeter

Services

KalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkS-kalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------