



## Multimeter, Type: 760-2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

473310 760-2

GTIN

4029547013959

Artikelklasse

47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust kunststofhus med stort belyst LCD-display og gummibelagt grebsområde. **Automatisk registrering af målestørrelse ved hjælp af bøsningsskonfiguration. Automatisk indstilling af måleområdet og måletypen (AC/DC). Enkel, fejleliminerende betjening ved hjælp af belyste funktionstaster.**

#### Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Egner sig til mange forskellige opgavetyper inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

#### Norm:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Leveringsomfang:

inkl. 3 batterier nr. 081561 str. LR3 og måleledninger. Ekstra adapter til termoelementer af typen K.

#### Specialtilbehør:

Temperaturføler nr. 474120 str. OF

## Teknisk beskrivelse

Modstand	0,1 - 60 MΩ
Grundpræcision	0,1 %
Frekvens	0,001 Hz - 30 MHz
Jævnspænding DC	0,1 mV - 600 V
Vekselspænding AC	0,1 mV - 600 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Temperatur	-20 - 500 °C
Kapacitans	0,001 nF - 30000 μF
Jævnstrøm DC	0,1 μA - 10 A
Kalibrering	I3
Målemetode	TRUE RMS
Displayomfang	6000
Vekselstrøm AC	0,1 μA - 10 A
Diodetest	ja
Gennemgangstest	ja
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Produkttype	Multimeter

## Services

DAkS-kalibrering	Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3
Kalibrering	Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3

## Tilbehør

Temperaturføler type K Type OF

474120 OF

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3