



Multimeter, Type: 760-3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473310 760-3
GTIN	4029547013966
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust kunststofhus med stort belyst LCD-display og gummibelagt grebsområde. **Automatisk registrering af målestørrelse ved hjælp af bøsningsskonfiguration. Automatisk indstilling af måleområdet og måletypen (AC/DC). Enkel, fejleliminerende betjening ved hjælp af belyste funktionstaster.**

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til mange forskellige opgavetyper inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Leveringsomfang:

inkl. 3 batterier nr. 081561 str. LR3 og måleledninger.

Teknisk beskrivelse

Grundpræcision	0,1 %
Kapacitans	0,001 nF - 60000 µF
Jævnstrøm DC	0,1 µA - 10 A
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Modstand	0,1 - 60 MΩ
Frekvens	0,001 Hz - 60 MHz
Gennemgangstest	ja
Kalibrering	I3
Displayomfang	6000
Vekselstrøm AC	0,1 µA - 10 A
Temperatur	-20 - 500 °C
Diodetest	ja
Overspændingskategori	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Målemetode	TRUE RMS
Jævnspænding DC	0,1 mV – 1000 V
Vekselspænding AC	0,1 mV – 1000 V
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Produkttype	Multimeter

Services

Kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tilbehør

081561 LR3

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3
