



## Digital strømtang, Type: 770-1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust kunststofhus med stort belyst LCD-display og gummibelagt grebsområde. **Enestående gribemekanisme** letter arbejdet på trange målesteder. **Automatisk indstilling af måleområdet og måletypen (AC/DC)**. Med  $\mu$ A-måleområdet til måling af ionisationsstrømme (med måleledninger).

#### Anvendelse:

Egner sig til mange forskellige opgavetyper inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

#### Norm:

**EN 61326-1, EN 61140.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 LR3 og måleledninger.

### Teknisk beskrivelse

Jævnstrøm DC	0,1 A - 400 A
Vekselspænding AC	1 mV - 600 V

Grundpræcision	0,8 %
Frekvens	0,001 Hz - 10 kHz
Modstand	0,1 - 40 MΩ
Målemetode	TRUE RMS
Displayomfang	4000
Jævnspænding DC	1 mV - 600 V
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vekselstrøm AC	0,1 A - 400 A
Gennemgangstest	ja
Diodetest	ja
Kapacitans	0,001 μF - 100 μF
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	3× nr. 081561 str. LR3
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

## Services

DAkKS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D
KalibreringStrømtang Type D	027050 D

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------