



Digital strømtang, Type: 770-2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473315 770-2
GTIN	4029547013980
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust kunststofhus med stort belyst LCD-display og gummibelagt grebsområde. **Enestående gribe-mekanisme** letter arbejdet på trange målesteder. **Automatisk indstilling af måleområdet og måletypen (AC/DC)**. Med μ A-måleområdet til måling af ionisationsstrømme (med måleledninger).

Anvendelse:

Egner sig til mange forskellige opgavetyper inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 LR3 og måleledninger. ekstra adapter til termoelementer af typen K.

Teknisk beskrivelse

Jævnspænding DC	1 mV - 600 V
Displayomfang	4000

Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Frekvens	0,001 Hz - 10 kHz
Modstand	0,1 - 40 MΩ
Målemetode	TRUE RMS
Vekselspænding AC	1 mV - 600 V
Jævnstrøm DC	0,1 A - 400 A
Grundpræcision	0,8 %
Vekselstrøm AC	0,1 A - 400 A
Gennemgangstest	ja
Diodetest	ja
Kapacitans	0,001 μF - 100 μF
Temperatur	-20 - 500 °C
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	3× nr. 081561 str. LR3
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

DAkKS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D
KalibreringStrømtang Type D	027050 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------