



Digital strømtang, Type: 770-3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473315 770-3
GTIN	4029547013997
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust kunststofhus med stort belyst LCD-display og gummibelagt grebsområde. **Enestående gribemekanisme** letter arbejdet på trange målesteder. **Automatisk indstilling af måleområdet og måletypen (AC/DC)**. Med μ A-måleområdet til måling af ionisationsstrømme (med måleledninger). Dataoverførsel pr. Bluetooth og testo Smart Probes-app (systemkrav: iOS 8.3 eller Android 4.3 eller nyere / Bluetooth 4.0). Effektmåling.

Anvendelse:

Egner sig til mange forskellige opgavetyper inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 LR3 og måleledninger.

Teknisk beskrivelse

Modstand	0,1 - 60 M Ω
Målemetode	TRUE RMS

Frekvens	0,001 Hz - 10 kHz
Displayomfang	6000
Jævnstrøm DC	0,1 A - 600 A
Jævnspænding DC	1 mV - 600 V
Vekselstrøm AC	0,1 A - 600 A
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Grundpræcision	0,1 %
Vekselspænding AC	1 mV - 600 V
Gennemgangstest	ja
Diodetest	ja
Effektmåling	ja
Kapacitans	0,001 μ F - 60000 μ F
Temperatur	-20 - 500 °C
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	3× nr. 081561 str. LR3
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
DAkS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------