



## Spændingstester, Type: 750-3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473210 750-3
GTIN	4029547013911
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust kunststofhus og ergonomisk grebsform med skridsikker ring til sikkert arbejde uden fare for at miste grebet. **Overskueligt 360° display** med lysleder. **Integreret lommelygte** til belysning af målestedet.

**Endvidere visning på LCD-display** af den aktuelle måleværdi.

#### Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Til professionel spændings-, gennemgangs- og polaritetstest i flere trin. Egnede til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse, service (fejlsøgning). Med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknop).

#### Norm:

**DIN EN 61243-3 und CAT III**

#### Leveringsomfang:

inkl. batterier nr. 081561 str. LR3, prøvespidsbeskyttelse og måleledninger.

### Teknisk beskrivelse

Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Fasetest	100 – 690 V
Gennemgangstest	akustisk/LED op til 500 kΩ
Display	LCD
Test af drejefeltretning	100 – 690 V
Visningsområde AC	12 - 690 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Visningsområde DC	12 - 690 V
Målestedsbelysning	ja
FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm	ja
Kalibrering	I1
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Spændingstester

## Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------