

**Garant****Kunststofskævbider vinklet 15°, KW, Hel længde: 130 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	725500 130
GTIN	4045197166395
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skær uden fas giver et plant snit uden grater. Hoved poleret, ben med returfjeder og overtrukket med kunststof.

Hoved vinklet 15°. Justerbar stopskrue mindsker slitage på skær.

**Anvendelse:**

Til planskæring af formstøbt kunststof (**ikke til metal**).

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Skærefas: Uden facet

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	130 mm
Skærefas	Uden facet
Greb	Kunststofovertræk
Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	poleret
Hoved	vinklet 15°
Produktnavnsegenskab	KW
med returfjeder	ja

Til kunststoffer	ja
justerbar stopskruer	ja
Produkttype	skærende tang

---

## Tilbehør

Stilleskruer til kunststof skævbider Type 135	725512 135
Fjeder til kunststof- skævbider Type 135/160	725510 135/160