

Garant**Kunststofskævbider vinklet 15°, KW, Hel længde: 190 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	725500 190
GTIN	4045197166418
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Skær uden fas giver et plant snit uden grater. Hoved poleret, ben med returfeder og overtrukket med kunststof.

Hoved vinklet 15°. Justerbar stopskrue mindsker slitage på skær.

Anvendelse:

Til planskæring af formstøbt kunststof (**ikke til metal**).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Skærefas: Uden facet

Teknisk beskrivelse

Hel længde	190 mm
Skærefas	Uden facet
Greb	Kunststofovertræk
Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	poleret
Hoved	vinklet 15°
Produktnavnsegenskab	KW
med returfeder	ja

Til kunststoffer	ja
justerbar stopskrue	ja
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Fjeder til kunststof- skævbider Type 180	725510 180
Stilleskrue til kunststof skævbidere Type 180	725512 180