

ARIANA**Slangesystem 1/4 tomme, Type: RD6,4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	084400 RD6,4
GTIN	4037728111240
Artikelklasse	08J

Beskrivelse**Udførelse:**

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.

- **Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.**
- **Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringsstang.**
- **Gennemstrømningsmængde: ca. 15 liter/min. (1/4 tomme), største udv. Ø 17 mm.**

Leveringsomfang:

4 runddyser med indvendig Ø 6,4 mm

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Kølesystem
-------------	------------