

Garant**Krympningsapparat, Type: SU1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Artikelklasse	31E

Beskrivelse**Udførelse:**

Krympeapparat med integreret luftkøling på krympeposition.

Maks. værktøjslængde, der kan krympes 500 mm.

Hylde til skifteskiver.

Krympeapparat GARANT SU1.

Anvendelse:

- Til konturafhængig luftkøling.
- Til ind- / udkrympning af skafter i HM og HSS.
- Krympeområde Ø 3 – 32 mm.

Leveringsomfang:

- 4 skifteskiver Ø 3 – 32 mm nr. 354240.
- Klemmering.
- 1 par varmemhandsker.

Specialtilbehør:

- Passende undersektion nr. 354291.
- Ekstra skifteskiver nr. 354240.
- Værktøjsbasisholder nr. 354225 – 354227.
- Køleadapter til luftkøling nr. 354235 – 354236.
- Køleenhed nr. 354215 CU1.

Teknisk beskrivelse

Bredde	700 mm
Tilslutning	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Effekt	11 kW
Højde	986 mm
Vægt	45 kg
Dybde	533 mm
Serie	SU1
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Krympningsapparat

Tilbehør

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Varmebeskyttelseshandsker, parTempDex 710 Handskestørrelse 9	094630 9
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 30	354225 30
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 4 mm	354268 4

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Varmebeskyttelseshandsker, parTempDex 710 Handkestørrelse 11	094630 11
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 12 mm	354268 12
Varmebeskyttelseshandsker, par Handkestørrelse 8	094645 8
Underskab til krympeapparat Bredde 1500 mm	354291 1500
Køleindsats, råemne	354279
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 8 mm	354268 8
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 10 mm	354268 10
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 5 mm	354268 5
Varmebeskyttelseshandsker, parActivArmr® 42-474 Handkestørrelse 10	094620 10
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 6 mm	354268 6
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 3 mm	354268 3
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16

Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 6-8 mm

354265 6-8