

**Garant****Køleenhed, Type: CU1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Artikelklasse	31E

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Hylde til køleindsatser.
- Stand-Alone-variant.
- 2 × tvangsstyrede kontaktkølere (ingen værktøjsbeskadigelse!).

**Anvendelse:**

- Til konturafhængig køling.

**Leveringsomfang:**

- Inklusive aktiv køler.
- 5 køleindsatser Ø 6 – 32 mm nr. 354260.

**Specialtilbehør:**

- Passende undersektion nr. 354290.
- Køleindsatser nr. 354260 – nr. 354279 på reservedelslisten.

**Bemærk:**

Til anvendelse af den aktive køler kræves 1,4 liter etylenglykol (f.eks. Glysantin G48).

**Teknisk beskrivelse**

Aktiv køler, bredde	413 mm
---------------------	--------

Vægt	39 kg
Aktiv køler, dybde	283 mm
Aktiv køler, vægt	22 kg
Aktiv køler, højde	415 mm
Dybde	533 mm
Aktiv køler, effekt	0,47 kW
Bredde	430 mm
Højde	902 mm
Aktiv køler, tilslutning	230 V / 50 – 60 Hz
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Køleindsats

## Tilbehør

Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 12 mm	354268 12
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 50	354226 50
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 6 mm	354268 6
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 32	354226 32
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Værktøjsbasisholdertil PSC til PSC-konusskaft 40	354227 40
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 63	354226 63

VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 80	354226 80
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Værktøjsbasisholdertil PSC til PSC-konusskaft 30	354227 30
Værktøjsbasisholdertil PSC til PSC-konusskaft 63	354227 63
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 3 mm	354268 3
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Køleindsats, råemne	354279
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 40	354226 40
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 5 mm	354268 5
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 30	354225 30
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 100	354226 100
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 8 mm	354268 8
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 10 mm	354268 10
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9

Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 4 mm	354268 4
Underskab til krympeapparat Bredde 1500 mm	354291 1500
Værktøjsbasisholdertil PSC til PSC-konusskaft 50	354227 50