

Garant**Centreringskruestik, neutral, Kæbebredde A: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360133 80
GTIN	4045197801296
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Centreringskruestik til fleksibel brug.

- **Absolut funktionssikkerhed takket være indkapsling.**
- **Høj gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Variabel centrumindstilling $\pm 0,02$ mm.**
- **Hærdede funktionsflader.**
- **Stabil i værktøjsstål, overfladebeskyttelse ved hjælp af korttidsnitring.**

Fordel:

Multifunktionel anvendelse.

- **Fleksibel lav vægt.**

Anvendelse:

Ideel til 5-sidet bearbejdning, perfekt ved opspænding af ræmner.

Passer til:

Direkte på maskinbordet, skiftepaller eller 3-dobbelt konsol nr. 360156.

Leveringsomfang:

Inklusive topnøgleindsats nr. 642700 str. E12.

Inklusive 2 spændejern.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter nr. 360135 – 360151.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft op til maks.	17 kN
Bredde	80 mm
Afstand	22 mm
Kæbebredde A	80 mm
Højde	50,2 mm
Længde	110 mm
Moment	40 Nm
Vægt	2,5 kg
passer til farvekode	ZC 80
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Grebs-påsætningsbakke-par Til type 80	360143 80
HM-påsætningsbakker, par Til type 80	360135 80
HM-påsætningsbakker, par Til type 80	360138 80
Prismebakker – par Til type 80	360148 80
HM-påsætningsbakker, par Til type 80	360136 80
Påsætningsbakker, bløde Til type 80	360145 80
Grebs-påsætningsbakke-par Til type 80	360142 80
Grebs-påsætningsbakke-par Til type 80	360140 80
Påsætningsbakker, bløde Til type 80	360146 80
HM-påsætningsbakker, par Til type 80	360137 80
Grebs-påsætningsbakke-par Til type 80	360141 80