

Garant**Centreringskruestik, neutral, Kæbebredde A: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

360133 120

GTIN

4045197801906

Artikelklasse

310

Beskrivelse**Udførelse:**

Centreringskruestik til fleksibel brug.

- **Absolut funktionssikkerhed takket være indkapsling.**
- **Høj gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Variabel centrumindstilling $\pm 0,02$ mm.**
- **Hærdede funktionsflader.**
- **Stabil i værktøjsstål, overfladebeskyttelse ved hjælp af korttidsnitring.**

Fordel:

Multifunktionel anvendelse.

- **Fleksibel lav vægt.**

Anvendelse:

Ideel til 5-sidet bearbejdning, perfekt ved opspænding af ræmner.

Passer til:

Direkte på maskinbordet, skiftepaller eller 3-dobbelt konsol nr. 360156.

Leveringsomfang:

Inklusive topnøgleindsats nr. 642700 str. E12.

Inklusive 2 spændejern.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter nr. 360135 – 360151.

Teknisk beskrivelse

Afstand	25 mm
Bredde	120 mm
Moment	60 Nm
Spændekraft op til maks.	25,5 kN
Højde	50,2 mm
Længde	130 mm
Vægt	5,1 kg
Kæbebredde A	120 mm
passer til farvekode	ZC120
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Grebs-påsetningsbakke-par Til type 120	360143 120
HM-påsetningsbakker, par Til type 120	360136 120
HM-påsetningsbakker, par Til type 120	360138 120
HM-påsetningsbakker, par Til type 120	360135 120
Prismebakker – par Til type 120	360148 120
Grebs-påsetningsbakke-par Til type 120	360141 120
Påsetningsbakker, bløde Til type 120	360145 120
Grebs-påsetningsbakke-par Til type 120	360140 120