

**Garant****Tredobbelt konsol til centreringsskruestik, Til type: 80/120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360156 80/120
GTIN	4045197801937
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Opspænding af centreringsskruestikkene på tripelkonsollen via spændejern. Dobbeltnot pr. opspændingsside, så centreringsskruestikkerne valgfrit kan forskydes 90°. Fastgørelse via GARANT ZeroClamp nulpunkspændesystem (boringer 18M16) eller via t-notsten direkte på maskinbordet.

**Materiale:**

Højstyrkealuminium, hårdanodiseret.

**Passer til:**

Centreringsskruestik nr. 360133.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 6 notsten til justering.

**Bemærk:**

For at montere GARANT Xtric nr. 363000 str. 50 eller str. 80 skal man anvende spændesættet nr. 363102 str. 80.

**Teknisk beskrivelse**

Ød	400 mm
Vinkel $\alpha$	45 grader
Notbredde n H7	20 mm
Højde h	140 mm

Produkttype

Skruestiktilbehør

---

**Tilbehør**

Fikserings- og spændelistesæt Xtric Type 80

363102 80

Centreringskruestik, basisenhedXtric Type 80M

363000 80M