



## Digital værkstedsskydelære IP67 med målespidser, Måleområde: 1000mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 415365 1000   |
| GTIN                | 2050001949639 |
| Artikelklasse       | 46P           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Meget stort, kontrastrigt LCD-display. Hhv. 8 mm og 14 mm høje tal (fra str. 500 mm). Med preset (forindstilling af mål). Skydelæren er ufølsom over for vand, kølemiddel, olie og støv.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inkl. batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948 str. USB2.

### Teknisk beskrivelse

|   |               |
|---|---------------|
| Indvendig måleansats-Ø                            | 10 mm         |
| Kæbelængde  | 150 mm        |
| Kalibrering                                       | A1            |
| Fejlgrænse  | 0,04 mm       |
| Aflæsning   | 0,0005 tommer |
| Aflæsning   | 0,01 mm       |
| Reverserbar aflæsning                             | mm / tomme    |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Antal medfølgende batterier | 1                  |
| Beskyttelsesklasse IP       | IP 67              |
| Energiforsyning             | Batteridrevet      |
| Norm                        | Fabriksstandard    |
| Interface                   | USB-interface      |
| Måleværktøj                 | digital            |
| Materiale                   | Ædelstål, INOX     |
| Alle dele                   | Hærdet             |
| Emballage                   | Stabil boks        |
| Produkttype                 | Værkstedsskydelære |

## Services

|   |             |
|---|-------------|
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm       | 021000 1000 |
| DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm | 021010 1000 |

## Tilbehør

|  |               |
|--|---------------|
| Tilslutningskabel Type USB2                          | 498948 USB2   |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |