

**Digital værkstedsskydelære IP67 uden målespidser, Måleområde: 600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415366 600
GTIN	2050001911889
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stort, kontrastrigt LCD-display. Hhv. 8 mm og 14 mm høje tal (fra str. 500 mm). Med preset (forindstilling af mål). Skydelæren er ufølsom over for vand, kølemiddel, olie og støv.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkl. batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948 str. USB2.

Teknisk beskrivelse

Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Kalibrering	A1
Kæbelængde	150 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/415366-600>