

**SICOMET<sup>®</sup>**  
**omniFIT<sup>®</sup>****Fladetætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: FD1042****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 083337 FD1042 |
| GTIN                | 4058093009208 |
| Artikelklasse       | 08G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærkning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Det flydende tætningsmateriale fylder alle mellemrum og udgør 100 % kontakt af overfladerne. Forbindelsen tættes permanent. Med PTFE (teflon)

**Anvendelse:**

Lavfast, langsomt hærdende fladetætning til stive metalflanger.

**Bemærk:**

Rengør overflader med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Mærkning af farlige stoffer: GHS05 ætsende

Mærkning af farlige stoffer: GHS07 Vigtigt

Funktionsstyrke efter: 6 h

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Funktionsstyrke efter            | 6 h                    |
| Producentbetegnelse              | FD1042                 |
| Mærkning af farlige stoffer      | GHS05 ætsende          |
| Mærkning af farlige stoffer      | GHS07 Vigtigt          |
| Form                             | flydende               |
| Påfyldningsmængde                | 50 ml                  |
| Kemisk basis                     | Dimethakrylat          |
| Dynamisk viskositet              | 30000 - 40000 mPas     |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned               |
| egnet til anvendelsesområde      | Fladetætning           |
| egnet til anvendelsesområde      | flangeforbindelse      |
| egnet til materiale              | Metal                  |
| Temperaturanvendelsesområde      | -60 - 150 °C           |
| Lagertemperatur                  | 8 - 28 °C              |
| min. løsdrejningsmoment          | 8 Nm                   |
| Flammepunkt                      | 100 °C                 |
| Håndfasthed efter                | 6 min                  |
| Farve                            | hvid                   |
| Maks. spaltemål                  | 0,2 - 5 mm             |
| Styrkeklasse                     | Mellempast             |
| Afmontering                      | med normalt værktøj    |
| Tæthed                           | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Produktnavnsegenskab             | 50 ml                  |
| Produkttype                      | Tætningsmiddel         |