


**Aluminiumstape, Breddexlængde (mmxm): 50X55****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 083635 50X55 |
| GTIN | 2050001712301 |
| Artikelklasse | 08M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Den bløde aluminiumstape egner sig til galvanisering, har en kraftig varme- og lysrefleksion og er modstandsdygtigt over for vejrlig og kemikalier.

3M™ 431 har fremragende tætningsegenskaber på grund af en god afskærmning af fugt og er velegnet til langtidsanvendelser.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Klæbemiddel: akrylat

Farve: sølvfarvet

Længde: 55 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,09 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------|---------|
| Tykkelse | 0,09 mm |
| Bredde | 50 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Producentbetegnelse | 431 |
| Farve | sølvfarvet |
| Længde | 55 m |
| Mindst holdbar til | 12 måned |
| Lagertemperatur | 20 °C |
| Bemærk | UV-beständig |
| Bemærk | Fugtighedsbestandig |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet |
| Med liner | nej |
| temperaturbestandig op til | -55 - 155 °C |
| Bæremateriale | Aluminium |
| Trækstyrke | 3,38 N/mm |
| Klæbemiddel | akrylat |
| Strækevne | 5 % |
| Lager luftfugtighed | 50 % |
| Anvendelse | Indhylning |
| Anvendelse | Maskering |
| Anvendelse | Tætning |
| Anvendelse | Kantning |
| Anvendelse | Afskærmning |
| Klæbekraft på stål | 0,44 N/mm |
| Produkttype | Klæbebånd |