



Hårdmetalbetonbor „CYL-3“, Bor-Ø: 5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	786005 5
GTIN	3165140186704
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

Slag- og drejebor med kraftig skæreplade i hårdmetal.

Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 50 mm

Hel længde: 85 mm

Skaft-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	50 mm
Hel længde	85 mm
Bor-Ø	5 mm
Antal skær Z	2
Skaft-Ø	5 mm
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor