



## Hårdmetalbetonbor „CYL-3“, Bor-Ø: 5,5 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	786005 5,5
GTIN	3165140186711
Artikelklasse	76K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skæreplade i hårdmetal.

#### Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 50 mm

Hel længde: 85 mm

Skaft-Ø: 5,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	85 mm
Skaft-Ø	5,5 mm
Antal skær Z	2
Spirallængde	50 mm
Bor-Ø	5,5 mm
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor