

**Hårdmetalbetonbor „CYL-3“, Bor-Ø: 12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	786005 12
GTIN	3165140186797
Artikelklasse	76K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skæreplade i hårdmetal. Med fordrejet skaft.

**Anvendelse:**

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 90 mm

Hel længde: 150 mm

Skaft-Ø: 10 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	10 mm
Hel længde	150 mm
Spirallængde	90 mm
Bor-Ø	12 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor