



Hårdmetaluniversalbor "CYL-9", Bor-Ø: 3 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787005 3
GTIN	3165140328753
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte **med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning** opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- **Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.**
- **Fliser, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjern i beton.**

Bemærk:

- **Vigtigt: kun til rotationsboring (uden slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 40 mm

Hel længde: 70 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	70 mm
Antal skær Z	2
Bor-Ø	3 mm
Spirallængde	40 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor

