



Hårdmetaluniversalbor "CYL-9", Bor-Ø: 12 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787005 12
GTIN	3165140044882
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
- Fliser, keramik, marmor, glas.
- Armeringsjern i beton.

Bemærk:

- **Vigtigt: kun til rotationsboring (uden slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 90 mm

Hel længde: 150 mm

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	90 mm
Antal skær Z	2
Hel længde	150 mm
Bor-Ø	12 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor

