



Hårdmetaluniversalbor "CYL-9" lang, Bor-Ø: 12 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787065 12
GTIN	3165140044936
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte **med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning** opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- **Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.**
- **Fliser, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjern i beton.**

Bemærk:

- **Vigtigt: kun til rotationsboring (uden slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 200 mm

Hel længde: 250 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Hel længde	250 mm
Bor-Ø	12 mm
Spirallængde	200 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor

