

Garant**Udboringsindsats indvendig højre, L1 = 30 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270520 5,2
GTIN	4045197802293
Artikelklasse	211

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Skaft-Ød: 5 mm

Spids-midte-afstand L₃: 2,45 mmMaks. skæredybde t_{maks}: 0,5 mm

Radius R: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Min. Ø D _{min}	5,2 mm
Spids-midte-afstand L ₃	2,45 mm
Skaft-Ød	5 mm
Radius R	0,2 mm
Maks. skæredybde t _{maks}	0,5 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/o
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,028 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/o
Udhængslængde L ₁	30 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 30 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		