



Sæt med NiMH-cellebatteri, genopladeligt forladet, International konstruktionsstørrelse: LR20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081575 LR20
GTIN	4013674353620
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Cellebatterier med **højeste kapacitet** til lange afladningstider i miljøvenlig NiMH-teknologi; kan genoplades op til 1000 gange.

Ny akkuteknologi maxE. Leveres **forladet**, kan bruges 1 år uden opladning, **den lavest tænkelige selvafladning**, ideel til lavstrømsforbrugere. Maksimal ladestrøm 1400 mA.

Teknisk beskrivelse

Nominel spænding	1,2 V
International konstruktionsstørrelse	LR20
Kemisk opbygning	Nikkel-metalhydrid
gengenopladelig	ja
Vægt pr. stk.	147 g
Antal medfølgende akkuer	2

Batteritype	Mono, D
Akku-kapacitet	8500 mAh
Produkttype	Akku