

**Garant****Slibeskive (CER), Ø 50,8 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554012 120
GTIN	4045197802347
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

**Utrolig høj slibeydelse og standtid** på grund af selvslibende keramiske korn (CER).

**Anvendelse:**

Skal anvendes med hård støtteskive nr. 554089.

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Slibemiddelunderlag	Fiberunderlag
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm

maks. omdrejningstal	25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 50 mm	554091 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50