

Garant**Diamantslibestift-sæt, 10 dele D126, D, Antal slibestifter: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552810 10
GTIN	4045197803139
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sortiment med udvalgte slibestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-Ø 3 mm.

Anvendelse:

Til **hårdmetal, teknisk keramik, gråt og sfærisk støbegods, glas, CFK/GFK.**

Leveringsomfang:

1 slibestift, form af hver.

Cylinder nr. 552500 str. 1; 2; 3; 5;

kugle nr. 552600 str. 1; 2; 3; 4; 6;

spidsbue nr. 552700 G0307.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	3 mm
Antal slibestifter	10
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D

Produkttype

Slibestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet	15-20 m/s	
Kunststof, GFK	egnet	15-20 m/s	
Sten	egnet	15-20 m/s	
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Diamantslibestiftgalvanisk D126 Form G0307	552700 G0307
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 1 mm	552600 1
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 2 mm	552600 2
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 6 mm	552600 6
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 1 mm	552500 1
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 5 mm	552500 5
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 3 mm	552600 3
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 3 mm	552500 3
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 2 mm	552500 2
Diamantslibestiftgalvanisk D126 Hoved-Ø 4 mm	552600 4