

Garant**CBN-slibestift-sæt, 10 dele B126, CBN, Antal slibestifter: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552820 10
GTIN	4045197803146
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sortiment med udvalgte slibestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-Ø 3 mm.

Anvendelse:

Til **alle hærdede, sejhærdede og højtlegerede ståltyper.**

Leveringsomfang:

1 slibestift, form af hver.

Cylinder nr. 552550 Gr. 1; 2; 3; 4; 5; kugle nr. 552650 str. 1; 2; 3; 4; 6.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	3 mm
Antal slibestifter	10
Slibemiddel	kubisk bornitrid
Slibemiddelforkortelse	CBN
Produkttype	Slibestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20-30 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	20-30 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	20-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-30 m/s	H
INOX	egnet	20-30 m/s	
Ti	egnet	20-30 m/s	
GG (G)	egnet	20-30 m/s	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 5 mm	552550 5
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 4 mm	552550 4
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 6 mm	552650 6
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 1 mm	552550 1
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 4 mm	552650 4
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 2 mm	552650 2
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 3 mm	552550 3
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 1 mm	552650 1
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 3 mm	552650 3
CBN-slibestiftergalvanisk B126 Hoved-Ø 2 mm	552550 2