

Klauke®**Stor pressetang, Type: K05SYNCRO****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Artikelklasse	76C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hoved med udveksling og indbyggede, drejelige profilskiver. Ben med kunststofgreb. Tværsnitsidentifikation kan ses på profilskiverne.

Profilskiveindstilling med én hånd. Garanterer en sikker tværsnitsidentifikation gennem synkroniseret profilskiveindstilling. Med ergonomisk tokomponentgreb og skridsikring i begge sider.

Anvendelse:

Til ikke-isolerede **rørkabelsko** og **rørforbindere** (normaludførelse).

Bemærk:

Passer ikke til pressekabelsko iht. DIN samt til franske CNF-kabelsko. Pressetænger til DIN- og franske CNF-kabelsko fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til ledertværsnit	6 - 50 mm ²
Hel længde	390 mm
Vægt	1,2 kg
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

Tilbehør

Reservepressekæbesæt Type K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO