



Slibeskive med flere lag (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Korn: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566356 36
GTIN	4027497569472
Artikelklasse	53L

Beskrivelse

Udførelse:

3-lags slibeskive med **keramikslibekorn (CER)** og integreret M14 gevindholder. **Aggressiv slibning** af en fiberskive kombineret med en lamelslibeskives **rolige gang** og fordelagtige brugstid.

De nederste lag slides ensartet og frigør det næstøverste lag.

Anvendelse:

Anvendelse på flader og kanter.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	Purple Grain Multi
Skive-Ø	115 mm
Korn	36
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Gevind	M14
Holdeskive	Glasvævsstøtteskive
optimeret til materiale	INOX

optimeret til materiale	Keramik
anbefalet angrebsvinkel	5-15 grader
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Antal lag	3
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		