



Totrinsboremaskine, Type: 720555



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075150 720555
GTIN	4014586882567
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- **Kompakt håndboremaskine med 2 gear til boring, forsækning, gevindskæring og skruning.**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring og skruning.**
- **Integralkontakt med omskifter til højre- / venstreløb af hensyn til komfortabel betjening.**

Fortandet ekstra håndgreb, der giver et sikkert greb (formsluttende).

Fordel:

Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet.

Leveringsomfang:

Inklusive selvspændende borepatron med spændekraftsikring, 1 ekstra håndgreb.

Bemærk:

Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.

Teknisk beskrivelse

Borepatron-spændeområde	1,5 - 13 mm
Vægt	2 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	37 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål, 2. gear	10 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	13 mm

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Producentbetegnelse	BOP 13-2
Borepatronholder	1/2 tomme – 20 UNF
Effektforbrug	550 W
Maks. spiralbor-Ø i træ, 2. gear	27 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 680 min ⁻¹
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 2200 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Boremaskine