


HOLEX**Slibevifter (A), korn 80, Hoved-Ø×hovedbredde: 50X5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554200 50X5
GTIN	4045197803306
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	50 mm
Korn	80
maks. omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Hovedbredde	5 mm
Anbefalet omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm

Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 80
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		