


**Slibevifter (A), korn 240, Hoved-Ø×hovedbredde: 20X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554500 20X10
GTIN	4045197803467
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	3 mm
Anbefalet omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Hovedbredde	10 mm
Hoved-Ø	20 mm
Korn	240
maks. omdrejningstal	28000 min ⁻¹
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 240
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		