

HOLEX**Slibevifter Fiber (A), fin, Hoved-Ø×hovedbredde: 60X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554970 60X30
GTIN	4045197804044
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-Ø 6 mm.

Fiber forsynet med normal korund (A). Giver en **jævn, mat finish**.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	60 mm
Skaft-Ø	6 mm
Anbefalet omdrejningstal	5000 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	9000 min ⁻¹
Hovedbredde	30 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Kornstørrelsessammenligning	280
Finhedsgrad	fin
Produktnavnsegenskab	fin

Produkttype

Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		