

HOLEX**Slibevifter Fiber (A), grov, Hoved-Ø×hovedbredde: 60X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554950 60X50
GTIN	4045197803917
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-Ø 6 mm.

Fiber forsynet med normal korund (A). Giver en **jævn, mat finish**.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Hovedbredde	50 mm
Hoved-Ø	60 mm
maks. omdrejningstal	9000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Kornstørrelsessammenligning	100
Finhedsgrad	grov
Produktnavnsegenskab	grov

Produkttype

Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		