



Momentnøgle med skralde, Maks. moment: 200Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657272 200
GTIN	4045197804129
Artikelklasse	62E

Beskrivelse

Udførelse:

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Fast monteret skralde til montering af toppe.

Måleenheder: Nm, lbfft. Skralde med forankret **vendbar firkant** og holdestift, til **højre- og venstrespænding**.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 3 % af den viste værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Display	analog
Vægt	1000 g
Drivfirkant	1/2 tommer
Skalainddeling 1 delstreg =	1 Nm
Maks. moment	200 Nm
Momentområde	40 - 200 Nm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	335 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	459 mm
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Reservedelssortiment til skralder Drivfirkant 1/2 tommer	657271 1/2
--	------------