



Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj, Maks. moment: 50Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657277 50
GTIN	4045197804143
Artikelklasse	62E

Beskrivelse

Udførelse:

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Basisenhed med indstiksfirkant (uden indstiksværktøj). Passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

Måleenheder: Nm, lbfft.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 3 % af den viste værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	50 Nm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Vægt	700 g
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 Nm
Display	analog
Momentområde	10 - 50 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	206 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	237 mm
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	31,8 mm
Samlet længde L	335 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk

Produkttype	Momentnøgle
-------------	-------------

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2